



Werkstattwagen Assistent 179N, Typ: 179N-8



Bestelldaten

Bestellnummer	918275 179N-8
GTIN	4000896214587
Artikelklasse	93H

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Werkstattwagen in doppelwandiger Konstruktion. Gehäuse mit durchgehenden Kantenschutzecken, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und gegenseitiger Auszugssperre. Schubladen mit Selbsteinzug. Arbeitsfläche komplett abgedichtet, Wageninneres vor auslaufenden Flüssigkeiten geschützt.

2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 Bockrollen.

Mit lösemittelbeständiger Kunststoff-Arbeitsfläche.

Bestückung:

AnzahlxSchubladen-Fronthöhe mm: 7x81 / 1x166

Lackierung:

Blau

Technische Beschreibung

Breite	785 mm
Höhe	1020 mm
Tiefe	518 mm

Gewicht	90 kg
Schubladen Nutztiefe	398 mm
Serie	Assistent
Schubladen Nutzbreite	522 mm
Typ	N179-8
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	25 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Produktart	Werkstattwagen