



Werkstattwagen Assistent 179N mit Edelstahlarbeitsplatte, Typ: 179N-6



Bestelldaten

Bestellnummer	918276 179N-6
GTIN	4000896215560
Artikelklasse	93H

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Werkstattwagen in doppelwandiger Konstruktion. Gehäuse mit durchgehenden Kantenschutzecken, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und gegenseitiger Auszugssperre. Schubladen mit Selbsteinzug. Arbeitsfläche komplett abgedichtet, Wageninneres vor auslaufenden Flüssigkeiten geschützt.

2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 Bockrollen.
Arbeitsplatte und Fahrgriff aus rostfreiem Edelstahl.

Bestückung:

AnzahlxSchubladen-Fronthöhe mm: 3x81 / 3x166

Lackierung:

Blau

Technische Beschreibung

Breite	785 mm
Schubladen Nutzbreite	522 mm
Höhe	1020 mm

Serie	Assistent
Schubladen Nutztiefe	398 mm
Typ	179N-6
Gewicht	90 kg
Tiefe	518 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	25 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Produktart	Werkstattwagen