

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Schublade, Vollblech-Schiebetüren, 26×14G, Höhe: 750mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940185 750
GTIN	4062406066932
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 60×20G, mit Schubladen 26×14G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu).

**Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schubladen Fronthöhe 125 mm.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Schubladen Nutztiefe	350 mm
Tiefe in G	20
Griff Positionierung	oben

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Anzahl Fachboden	2
Schubladen Nutztiefe in G	14
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Höhe	750 mm
Anzahl Schubladen	2
Nutzhöhe	613 mm
Breite in G	60
ComfortClose	nein
Schubladen Nutzfläche in G	26×14
Breite	1500 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	90 kg
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×14G
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 30	940552 30
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940651 300
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 750/800 mm	940514 750/800
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940651 200
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 60	958146 60
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940651 75
Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 30	940550 30
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 30	940590 30
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940651 125
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 30	940560 30
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940651 100
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 60X20	951980 60X20
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940651 150
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 60X20	951985 60X20