

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Schublade, Vollblech-Schiebetüren, 26×14G, Höhe: 1500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940185 1500
GTIN	4062406066987
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 60×20G, mit Schubladen 26×14G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu).

Nivelliersockel bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schubladen Fronthöhe 125 mm.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schubladen Nutzbreite in G	26
Breite	1500 mm
Anzahl Schubladen	2
Griff Positionierung	oben
Anzahl Fachboden	6
Breite in G	60
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
ComfortClose	nein
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Nutzhöhe	1363 mm
Schubladen Nutztiefe in G	14
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe	500 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×14
Gewicht	147 kg
Tiefe in G	20
Höhe	1500 mm
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen Nutztiefe	350 mm
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×14G
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940651 125
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940651 150
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940651 300
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitSchiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 1500 mm	940514 1500
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940651 100
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 60	958146 60
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 60X20	951985 60X20
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940552 30
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940560 30
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 60X20	951980 60X20
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940590 30
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940651 75
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940550 30
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940651 200