

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Schublade, Vollblech-Schiebetüren, 26×14G, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940185 2000
GTIN	4062406066994
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 60×20G, mit Schubladen 26×14G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu).

Nivelliersockel bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schubladen Fronthöhe 125 mm.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Anzahl Schubladen	3
Schubladen Nutztiefe	350 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe in G	20
Nutzhöhe	1863 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
ComfortClose	nein
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Griff Positionierung	mitte
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladen Nutzfläche in G	26×14
Breite in G	60
Tiefe	500 mm
Breite	1500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Gewicht	178 kg
Höhe	2000 mm
Anzahl Fachboden	8
Schubladen Nutztiefe in G	14
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×14G
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940651 300
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 30	940590 30
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940651 125
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 2000 mm	940514 2000
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940651 200
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 30	940560 30
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 60	958146 60
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940651 75
Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 30	940550 30
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 30	940552 30
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940651 100
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940651 150