

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Schublade, Sichtfenster-Schiebetüren, 26×14G, Höhe: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940187 2000
GTIN	4062406069964
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 60×20G, mit Schubladen 26×14G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu).

**Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schubladen Fronthöhe 125 mm.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Schubladen Nutzbreite in G	26
Breite in G	60
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×14
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe	500 mm
Schubladen Nutztiefe in G	14
Nutzhöhe	1863 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schubladen Nutztiefe	350 mm
Tiefe in G	20
ComfortClose	nein
Anzahl Fachboden	8
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Anzahl Schubladen	3
Gewicht	178 kg
Griff Positionierung	mitte
Höhe	2000 mm
Breite	1500 mm
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×14G
Schrank Bauart	Basisschrank

Produktart	Fachbodenschrank
------------	------------------

## Zubehör

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 2000 mm	940514 2000
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940651 100
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940560 30
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 60	958146 60
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940651 125
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940651 200
Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940550 30
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940590 30
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940552 30
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940651 300
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940651 75
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940651 150