

Garant GRIDLINE

Aufsatzschrank mit Schublade, Vollblech-Schiebetüren, 26×14G, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940195 1000
GTIN	4062406069988
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 60×20G, mit Schubladen 26×14G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu).

Nivelliersockel bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schubladen Fronthöhe 125 mm.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	1000 mm
Schubladen Nutztiefe	350 mm

ComfortClose	nein
Schubladen Nutzfläche in G	26×14
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Griff Positionierung	unten
Anzahl Fachboden	4
Schubladen Nutztiefe in G	14
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Breite in G	60
Anzahl Schubladen	2
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe in G	20
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Tiefe	500 mm
Breite	1500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
Gewicht	109 kg
Nutzhöhe	863 mm
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×14G
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke
mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 1000/1250
mm

940514 1000/1250

Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System
Tragfähigkeit Schublade 75 kg

950180 75