

Garant GRIDLINE

**Aufsatzschrank mit Schublade, Sichtfenster-Schiebetüren, 26×14G, Höhe: 750mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940197 750
GTIN	4062406069995
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 60×20G, mit Schubladen 26×14G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu).

**Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schubladen Fronthöhe 125 mm.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Breite	1500 mm
Gewicht	90 kg
Schubladen Nutztiefe	350 mm

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Anzahl Schubladen	2
Griff Positionierung	unten
ComfortClose	nein
Tiefe	500 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen Nutztiefe in G	14
Höhe	750 mm
Anzahl Fachboden	2
Nutzhöhe	613 mm
Tiefe in G	20
Schubladen Nutzfläche in G	26×14
Breite in G	60
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×14G
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System  
Tragfähigkeit Schublade 75 kg

---

950180 75