

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940205 2000
GTIN	4062406070076
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 80×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Nutzhöhe	1863 mm
Breite in G	80

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite	2000 mm
Höhe	2000 mm
Tiefe	500 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Tiefe in G	20
Anzahl Fachboden	10
Griff Positionierung	mitte
Gewicht	195 kg
ComfortClose	nein
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940652 100
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940652 150
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 80	958146 80

Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940560 40
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940652 125
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 2000 mm	940515 2000
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940552 40
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940590 40
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940652 75
Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940550 40
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940652 200
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940652 300