

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 800mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940205 800
GTIN	4062406070021
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 80×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Griff Positionierung	oben
ComfortClose	nein
Nutzhöhe	663 mm
Anzahl Fachböden	2

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Höhe	800 mm
Breite	2000 mm
Gewicht	94 kg
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Tiefe in G	20
Tiefe	500 mm
Breite in G	80
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940590 40
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940560 40
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940652 100
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitSchiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 750/800 mm	940515 750/800
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940652 200
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
	958146 80

Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm
Gehäusebreite in G 80

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940552 40
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940550 40
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 80X20	951985 80X20
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940652 300
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940652 75
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940652 150
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940652 125
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 80X20	951980 80X20