

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 750mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940207 750
GTIN	4062406070083
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 80×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe in G	20
Höhe	750 mm
Breite in G	80
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Tiefe	500 mm

Breite	2000 mm
Anzahl Fachboden	2
Gewicht	92 kg
Griff Positionierung	oben
Nutzhöhe	613 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
ComfortClose	nein
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940552 40
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940560 40
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940652 200
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940652 150
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 750/800 mm	940515 750/800
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 80X20	951980 80X20
	940652 125

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G
Schubladen-Fronthöhe 125 mm

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G
Schubladen-Fronthöhe 100 mm

940652 100

Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40

940550 40

Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 40

940590 40

Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 80X20

951985 80X20

Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm
Gehäusebreite in G 80

958146 80

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G
Schubladen-Fronthöhe 300 mm

940652 300

Schlossblende für GridLine Typ GP21

914227 GP21

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G
Schubladen-Fronthöhe 75 mm

940652 75