

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 900mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940207 900
GTIN	4062406070106
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 80×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

ComfortClose	nein
Tiefe	500 mm
Anzahl Fachboden	2
Nutzhöhe	763 mm
Griff Positionierung	oben
Breite in G	80

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Höhe	900 mm
Tiefe in G	20
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Breite	2000 mm
Gewicht	100 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940652 200
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilmbreite in G 40	940590 40
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilmbreite in G 40	940560 40
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940652 125
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 900 mm	940515 900
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 80X20	951985 80X20
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 80X20	951980 80X20

Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940652 100
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940652 300
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 80	958146 80
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940550 40
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940652 150
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940552 40
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940652 75