

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 2000mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 940207 2000   |
| GTIN          | 4062406070144 |
| Artikelklasse | 9GI           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 80×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Schrank-Fronten | Sichtfenster-Schiebetür |
| Breite in G     | 80                      |

|   |  |
|---|--|
| Griff Positionierung  | mitte  |
| Breite  | 2000 mm  |
| Tiefe   | 500 mm   |
| Nutzhöhe  | 1863 mm  |
| Tiefe in G  | 20   |
| ComfortClose  | nein   |
| Gewicht   | 195 kg   |
| Höhe  | 2000 mm  |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg   |
| Anzahl Fachboden  | 10   |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar                                    | ja   |
| Materialstärke  | 0,9 mm   |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen  | 1000 kg  |
| Höhenverstellung im Raster  | 25 mm  |
| Stiftzylinderschloss  | modularer Steckesatz   |
| Farbauswahl   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Schrank Bauart  | Basisschrank   |
| Produktart  | Fachbodenschrank   |

## Zubehör

|   |             |
|---|-------------|
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G<br>Schubladen-Fronthöhe 125 mm | 940652 125  |
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G<br>Schubladen-Fronthöhe 300 mm | 940652 300  |
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G<br>Schubladen-Fronthöhe 150 mm | 940652 150  |
| Schlossblende für GridLine Typ GP21   | 914227 GP21 |

|   |             |
|---|-------------|
| Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 40   | 940590 40   |
| Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 40  | 940560 40   |
| Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 40   | 940552 40   |
| Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F  | 940559 F    |
| Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm<br>Gehäusebreite in G 80                          | 958146 80   |
| Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke<br>mit Schiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 2000 mm | 940515 2000 |
| Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 40  | 940550 40   |
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G<br>Schubladen-Fronthöhe 200 mm                           | 940652 200  |
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G<br>Schubladen-Fronthöhe 75 mm                            | 940652 75   |
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G<br>Schubladen-Fronthöhe 100 mm                           | 940652 100  |