

Garant GRIDLINE

Aufsatzschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940215 500
GTIN	4062406070151
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 80×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	363 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite in G	80
Griff Positionierung	unten
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Gewicht	70 kg

ComfortClose	nein
Anzahl Fachboden	2
Breite	2000 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Tiefe in G	20
Höhe	500 mm
Tiefe	500 mm
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940560 40
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940550 40
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940552 40
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940652 100
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940652 125
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940652 200
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940652 300
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940590 40

Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940652 150
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940652 75