

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Schublade, Vollblech-Schiebetüren, 36×14G, Höhe: 1250mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940225 1250
GTIN	4062406070250
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 80×20G, mit Schubladen 36×14G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu).

Nivelliersockel bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schubladen Fronthöhe 125 mm.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	1250 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg

Schubladen Nutzbreite	900 mm
Anzahl Fachboden	4
Griff Positionierung	oben
Nutzhöhe	1113 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
ComfortClose	nein
Gewicht	144 kg
Schubladen Nutztiefe	350 mm
Breite	2000 mm
Anzahl Schubladen	2
Tiefe	500 mm
Schubladen Nutzfläche in G	36×14
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite in G	80
Schubladen Nutztiefe in G	14
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladen Nutzbreite in G	36
Tiefe in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×14G
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940652 75
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940652 200
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 80X20	951980 80X20
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940652 125
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940560 40
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940652 150
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940590 40
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 80X20	951985 80X20
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940652 100
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940652 300
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940550 40
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940552 40