

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Schublade, Vollblech-Schiebetüren, 36×14G, Höhe: 750mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940225 750
GTIN	4062406070212
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 80×20G, mit Schubladen 36×14G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schubladen Fronthöhe 125 mm.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Schubladen Nutztiefe	350 mm
Gewicht	107 kg
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Tiefe	500 mm

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladen Nutztiefe in G	14
Anzahl Schubladen	2
ComfortClose	nein
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schubladen Nutzfläche in G	36×14
Höhe	750 mm
Tiefe in G	20
Nutzhöhe	613 mm
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Schubladen Nutzbreite in G	36
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anzahl Fachboden	2
Breite in G	80
Breite	2000 mm
Griff Positionierung	oben
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×14G
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 750/800 mm

940515 750/800

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940652 100
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940552 40
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940652 150
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 80X20	951980 80X20
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940550 40
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940652 300
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940652 75
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940652 125
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 80X20	951985 80X20
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940590 40
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940560 40
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940652 200