

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Schublade, Sichtfenster-Schiebetüren, 36×14G, Höhe: 1250mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940227 1250
GTIN	4062406070328
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 80×20G, mit Schubladen 36×14G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu).

Nivelliersockel bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schubladen Fronthöhe 125 mm.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzfläche in G	36×14
Anzahl Fachboden	4

Schubladen Nutzbreite	900 mm
Gewicht	144 kg
Tiefe in G	20
Schubladen Nutztiefe in G	14
Tiefe	500 mm
Breite	2000 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schubladen Nutzbreite in G	36
Breite in G	80
Griff Positionierung	oben
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Höhe	1250 mm
Nutzhöhe	1113 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladen Nutztiefe	350 mm
Anzahl Schubladen	2
ComfortClose	nein
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×14G
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940550 40
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940652 300
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940560 40
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940652 200
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940652 125
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940590 40
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitSchiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940652 75
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940552 40
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940652 150
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 80X20	951985 80X20
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 80X20	951980 80X20
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940652 100