

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Schublade, Sichtfenster-Schiebetüren, 36×14G, Höhe: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940227 2000
GTIN	4062406070342
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 80×20G, mit Schubladen 36×14G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu).

**Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schubladen Fronthöhe 125 mm.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Griff Positionierung	mitte
ComfortClose	nein
Anzahl Fachboden	8
Schubladen Nutzfläche in G	36×14
Tiefe	500 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Anzahl Schubladen	3
Schubladen Nutzbreite in G	36
Höhe	2000 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite	2000 mm
Gewicht	211 kg
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladen Nutztiefe	350 mm
Tiefe in G	20
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Schubladen Nutztiefe in G	14
Breite in G	80
Nutzhöhe	1863 mm
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×14G
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 2000 mm	940515 2000
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 40	940552 40
Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 40	940550 40
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 40	940560 40
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940652 300
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940652 150
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940652 125
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 40	940590 40
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940652 75
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940652 100
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940652 200
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F