

Garant GRIDLINE

**Aufsatzschrank mit Schublade, Sichtfenster-Schiebetüren, 36×14G, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940237 1000
GTIN	4062406070380
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 80×20G, mit Schubladen 36×14G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu).

**Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schubladen Fronthöhe 125 mm.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Griff Positionierung	unten
Schubladen Nutztiefe in G	14
Schubladen Nutzbreite in G	36

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Gewicht	130 kg
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Tiefe	500 mm
Nutzhöhe	863 mm
Breite in G	80
Tiefe in G	20
Anzahl Schubladen	2
Höhe	1000 mm
ComfortClose	nein
Schubladen Nutztiefe	350 mm
Anzahl Fachboden	4
Schubladen Nutzfläche in G	36×14
Breite	2000 mm
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×14G
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940652 150
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940652 75
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilmbreite in G 40	940590 40
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940652 200
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilmbreite in G 40	940552 40
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940652 300
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940652 125
Fachboden für Schrank- / Abteilmbreite in G 40	940550 40
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940652 100
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilmbreite in G 40	940560 40
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F