

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Schublade, Sichtfenster-Schiebetüren, 36×14G, Höhe: 750mm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 940227 750 |
| GTIN | 4062406070281 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 80×20G, mit Schubladen 36×14G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu).

Nivelliersockel bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schubladen Fronthöhe 125 mm.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------|---------|
| ComfortClose | nein |
| Breite | 2000 mm |
| Tiefe in G | 20 |

| | |
|---|--|
| Schubladen Nutzbreite | 900 mm |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg |
| Nutzhöhe | 613 mm |
| Breite in G | 80 |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % |
| Tiefe | 500 mm |
| Schubladen Nutzfläche in G | 36×14 |
| Gewicht | 107 kg |
| Schubladen Nutzbreite in G | 36 |
| Griff Positionierung | oben |
| Schubladen Nutztiefe | 350 mm |
| Anzahl Schubladen | 2 |
| Schubladen Nutztiefe in G | 14 |
| Anzahl Fachboden | 2 |
| Höhe | 750 mm |
| Materialstärke | 0,9 mm |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1000 kg |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesinsatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 36×14G |
| Produktart | Fachbodenschrank |

Zubehör

| | |
|--|----------------|
| Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 40 | 940590 40 |
| Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 40 | 940560 40 |
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm | 940652 125 |
| Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F | 940559 F |
| Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 750/800 mm | 940515 750/800 |
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm | 940652 300 |
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm | 940652 150 |
| Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 80X20 | 951985 80X20 |
| Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 40 | 940552 40 |
| Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 40 | 940550 40 |
| Schlossblende für GridLine Typ GP21 | 914227 GP21 |
| Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungssystem Tragfähigkeit Schublade 75 kg | 950180 75 |
| Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 80X20 | 951980 80X20 |
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm | 940652 75 |
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm | 940652 200 |
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm | 940652 100 |