

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940801 1000
GTIN	4062406070427
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 20×20G. Passende Schubladen: 16×16G (bitte separat bestellen)
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite	500 mm
Nutzhöhe	845 mm
ComfortClose	nein

Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Breite in G	20
Schrank Bauart	Basisschrank
Griff Positionierung	oben
Höhe	1000 mm
Tiefe in G	20
Tiefe	500 mm
Gewicht	32 kg
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940640 150
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 20	940560 20
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940640 100
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940640 75
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940640 125

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen- Fronthöhe 200 mm	940640 200
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibreite in G 20	940552 20
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen- Fronthöhe 300 mm	940640 300
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Fachboden für Schrank- / Abteibreite in G 20	940550 20