

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1250mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940801 1250
GTIN	4062406070434
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 20×20G. Passende Schubladen: 16×16G (bitte separat bestellen)
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	1250 mm
Tiefe	500 mm
ComfortClose	nein
Nutzhöhe	1095 mm

Schrank Bauart	Basisschrank
Breite	500 mm
Gewicht	38 kg
Tiefe in G	20
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Griff Positionierung	oben
Breite in G	20
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schrägfachboden für Schrank- / Abteibreite in G 20	940560 20
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940640 150
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940640 100
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibreite in G 20	940552 20
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940640 125
	940640 200

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 200 mm

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 75 mm

940640 75

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke
mit Flügeltüren für Schrankhöhe 1250 mm

940501 1250

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-
Fronthöhe 300 mm

940640 300

Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 20

940550 20