

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 800mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940803 800
GTIN	4062406070465
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 20×20G. Passende Schubladen: 16×16G (bitte separat bestellen)
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe	500 mm
Breite	500 mm
ComfortClose	nein
Tiefe in G	20

Gewicht	27 kg
Schrank Bauart	Basisschrank
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Nutzhöhe	645 mm
Höhe	800 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Griff Positionierung	oben
Breite in G	20
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 20	940550 20
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940640 75
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940640 150
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940640 125
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940640 200
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 20	940560 20

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 20	940552 20
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940640 300
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 750/800 mm	940501 750/800
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940640 100