

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 940803 1000   |
| GTIN          | 4062406070489 |
| Artikelklasse | 9GI           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 20×20G. Passende Schubladen: 16×16G (bitte separat bestellen)  
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.  
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

|             |         |
|-------------|---------|
| Tiefe in G  | 20      |
| Höhe        | 1000 mm |
| Breite      | 500 mm  |
| Breite in G | 20      |

|  |  |
|--|--|
| Schrank-Fronten                        | Sichtfenster-Flügeltür   |
| Griff Positionierung                   | oben   |
| Tiefe                                  | 500 mm   |
| Gewicht                                | 32 kg  |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja   |
| Nutzhöhe                               | 845 mm   |
| Schrank Bauart                         | Basisschrank   |
| ComfortClose                           | nein   |
| Ausführung                             | zur Selbstbestückung   |
| Materialstärke                         | 0,9 mm   |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen     | 1000   |
| Türöffnungswinkel                      | 250 Grad   |
| Höhenverstellung im Raster             | 25   |
| Stiftzylinderschloss                   | modularer Steckesatz   |
| Farbauswahl                            | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktart                             | Fachbodenschrank   |

## Zubehör

|   |             |
|---|-------------|
| Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 300 mm | 940640 300  |
| Schiebegriff für GridLine Typ GP11                                      | 914226 GP11 |
| Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 150 mm | 940640 150  |
| Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 200 mm | 940640 200  |
| Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 75 mm  | 940640 75   |
| Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 125 mm | 940640 125  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 20  | 940560 20       |
| Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke<br>mitFlügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Schublade für Flügeltürschränke,Breite 20G Schubladen-<br>Fronthöhe 100 mm                 | 940640 100      |
| Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 20                                   | 940552 20       |