

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 750mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940821 750
GTIN	4062406070519
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 30×20G. Passende Schubladen: 26×16G (bitte separat bestellen)
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	750 mm
Gewicht	34 kg
Griff Positionierung	oben
Tiefe	500 mm

ComfortClose	nein
Nutzhöhe	595 mm
Breite in G	30
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Tiefe in G	20
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite	750 mm
Schrank Bauart	Basisschrank
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 750/800 mm	940510 750/800
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilmbreite in G 30	940552 30
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940641 300
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940641 100
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 750/800 mm	940501 750/800

Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940550 30
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940560 30
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen- Fronthöhe 200 mm	940641 200
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen- Fronthöhe 125 mm	940641 125
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen- Fronthöhe 150 mm	940641 150
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940590 30
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen- Fronthöhe 75 mm	940641 75