

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1250mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940821 1250
GTIN	4062406070557
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 30×20G. Passende Schubladen: 26×16G (bitte separat bestellen)
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe	500 mm
ComfortClose	nein
Nutzhöhe	1095 mm
Gewicht	49 kg

Griff Positionierung	oben
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Breite	750 mm
Tiefe in G	20
Höhe	1250 mm
Breite in G	30
Schrank Bauart	Basisschrank
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940641 300
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940641 75
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940641 200
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940641 100
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940641 125

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940552 30
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940550 30
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940590 30
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 1250 mm	940501 1250
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940560 30
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940641 150