

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte APMT 180524 ER, für Softcut® Fräser, HB7630, Typ: INOX****Bestelldaten**

Bestellnummer	215255 INOX
GTIN	4045197707895
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 9$  mm.

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,2 mm
Typ	INOX
Eckenradius	2,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 180524 ER
Sorte	HB7630
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		