

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 900mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940841 900
GTIN	4062406070670
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 40×20G. Passende Schubladen: 36×16G (bitte separat bestellen)  
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.  
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	500 mm
ComfortClose	nein
Nutzhöhe	745 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja

Tiefe in G	20
Schrank Bauart	Basisschrank
Breite in G	40
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Höhe	900 mm
Gewicht	46 kg
Griff Positionierung	oben
Breite	1000 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940642 300
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 900 mm	940511 900
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940642 150
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940552 40
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940560 40

Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940550 40
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940642 75
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940590 40
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940642 200
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940642 125
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940642 100
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11