

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 750mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940823 750
GTIN	4062406070588
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 30×20G. Passende Schubladen: 26×16G (bitte separat bestellen)  
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.  
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	500 mm
Nutzhöhe	595 mm
ComfortClose	nein
Breite in G	30

Schrank Bauart	Basisschrank
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Griff Positionierung	oben
Breite	750 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Höhe	750 mm
Gewicht	34 kg
Tiefe in G	20
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibreite in G 30	940560 30
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940641 125
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 750/800 mm	940510 750/800
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 750/800 mm	940501 750/800
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteibreite in G 30	940590 30
Fachboden für Schrank- / Abteibreite in G 30	940550 30

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940641 150
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940641 300
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940641 75
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940552 30
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940641 100
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940641 200