

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 800mm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 940841 800 |
| GTIN | 4062406070663 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 40×20G. Passende Schubladen: 36×16G (bitte separat bestellen)
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

| | |
|--|--------|
| Nutzhöhe | 645 mm |
| Höhe | 800 mm |
| ComfortClose | nein |
| Gewicht | 42 kg |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja |
| Tiefe in G | 20 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Griff Positionierung | oben |
| Breite in G | 40 |
| Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür |
| Schrank Bauart | Basisschrank |
| Tiefe | 500 mm |
| Breite | 1000 mm |
| Ausführung | zur Selbstbestückung |
| Materialstärke | 0,9 mm |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1000 |
| Türöffnungswinkel | 250 Grad |
| Höhenverstellung im Raster | 25 |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktart | Fachbodenschrank |

Zubehör

| | |
|--|----------------|
| Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 40 | 940552 40 |
| Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 40 | 940590 40 |
| Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 40 | 940560 40 |
| Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 750/800 mm | 940501 750/800 |
| Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm | 940642 300 |
| Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm | 940642 75 |
| Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 750/800 mm | 940511 750/800 |
| Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm | 940642 150 |

| | |
|---|-------------|
| Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm | 940642 100 |
| Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm | 940642 200 |
| Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm | 940642 125 |
| Schiebegriff für GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40 | 940550 40 |