

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 900mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940843 900
GTIN	4062406070748
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 40×20G. Passende Schubladen: 36×16G (bitte separat bestellen)
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Gewicht	46 kg
Höhe	900 mm
Breite in G	40
Tiefe	500 mm

Schrank Bauart	Basisschrank
Breite	1000 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Griff Positionierung	oben
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Nutzhöhe	745 mm
ComfortClose	nein
Tiefe in G	20
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940590 40
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940642 100
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940552 40
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940642 300
	940642 150

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-
Fronthöhe 150 mm

Fachboden für Schrank- / Abteilleuchte in G 40

940550 40

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-
Fronthöhe 200 mm

940642 200

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke
mit Flügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 900 mm

940511 900

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-
Fronthöhe 75 mm

940642 75

Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleuchte in G 40

940560 40

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-
Fronthöhe 125 mm

940642 125