

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940843 2000
GTIN	4062406070786
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 40×20G. Passende Schubladen: 36×16G (bitte separat bestellen)
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe in G	20
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Höhe	2000 mm
Nutzhöhe	1845 mm

Gewicht	81 kg
ComfortClose	nein
Tiefe	500 mm
Breite in G	40
Griff Positionierung	mitte
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Breite	1000 mm
Schrank Bauart	Basisschrank
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940642 200
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940642 150
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940642 300
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 2000 mm	940511 2000
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940642 100
	940642 75

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-
Fronthöhe 75 mm

Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 40

940550 40

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 40

940552 40

Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 40

940560 40

Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 40

940590 40

Schiebegriff für GridLine Typ GP11

914226 GP11

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-
Fronthöhe 125 mm

940642 125

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke
mit Flügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm

940501 2000