

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 800mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940843 800
GTIN	4062406070731
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 40×20G. Passende Schubladen: 36×16G (bitte separat bestellen)
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schrank Bauart	Basisschrank
Höhe	800 mm
Breite in G	40
Griff Positionierung	oben
Nutzhöhe	645 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür

ComfortClose	nein
Tiefe in G	20
Gewicht	42 kg
Breite	1000 mm
Tiefe	500 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 40	940552 40
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940642 75
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940642 150
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940642 200
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügelüren für Schrankhöhe 750/800 mm	940501 750/800
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940642 100
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 40	940560 40
	940511 750/800

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke
mit Flügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 750/800 mm

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-
Fronthöhe 125 mm

940642 125

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-
Fronthöhe 300 mm

940642 300

Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40

940550 40

Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 40

940590 40

Schiebegriff für GridLine Typ GP11

914226 GP11