

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 1500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940843 1500
GTIN	4062406070779
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 40×20G. Passende Schubladen: 36×16G (bitte separat bestellen)  
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.  
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Tiefe in G	20
Tiefe	500 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Griff Positionierung	oben

ComfortClose	nein
Breite in G	40
Schrank Bauart	Basisschrank
Höhe	1500 mm
Breite	1000 mm
Gewicht	65 kg
Nutzhöhe	1345 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 1500 mm	940501 1500
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940642 75
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940642 300
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940642 150
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilmbreite in G 40	940590 40
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 1500 mm	940511 1500

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940642 200
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940642 100
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940642 125
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940552 40
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940560 40
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940550 40