

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1250mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940841 1250
GTIN	4062406070694
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 40×20G. Passende Schubladen: 36×16G (bitte separat bestellen)
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Nutzhöhe	1095 mm
Breite	1000 mm
Tiefe in G	20

Höhe	1250 mm
Tiefe	500 mm
ComfortClose	nein
Schrank Bauart	Basisschrank
Breite in G	40
Griff Positionierung	oben
Gewicht	57 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940560 40
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940642 200
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940642 75
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940642 150
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940642 100

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940642 300
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 40	940590 40
Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 40	940550 40
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 1250 mm	940501 1250
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 40	940552 40
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940642 125