

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 750mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940843 750
GTIN	4062406070724
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 40×20G. Passende Schubladen: 36×16G (bitte separat bestellen)
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	750 mm
ComfortClose	nein
Breite	1000 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank Bauart	Basisschrank
Breite in G	40

Griff Positionierung	oben
Tiefe in G	20
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Nutzhöhe	595 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	41 kg
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940642 200
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilmbreite in G 40	940560 40
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940642 75
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940642 150
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940642 100
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940642 125
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 750/800 mm	940511 750/800

Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 40	940550 40
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 40	940590 40
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügelüren für Schrankhöhe 750/800 mm	940501 750/800
Schublade für Flügelürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940642 300
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 40	940552 40
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11