

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940841 1000
GTIN	4062406070687
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 40×20G. Passende Schubladen: 36×16G (bitte separat bestellen)  
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.  
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Nutzhöhe	845 mm
Tiefe in G	20
Schrank Bauart	Basisschrank
Höhe	1000 mm

ComfortClose	nein
Gewicht	49 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe	500 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Griff Positionierung	oben
Breite in G	40
Breite	1000 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940590 40
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940552 40
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940642 200
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940642 100
	940501 900/1000

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke  
mit Flügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-  
Fronthöhe 150 mm

940642 150

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-  
Fronthöhe 300 mm

940642 300

Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 40

940550 40

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-  
Fronthöhe 125 mm

940642 125

Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 40

940560 40

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-  
Fronthöhe 75 mm

940642 75