

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 1250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940843 1250
GTIN	4062406070762
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 40×20G. Passende Schubladen: 36×16G (bitte separat bestellen)  
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.  
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Griff Positionierung	oben
Breite in G	40
Gewicht	57 kg

Tiefe in G	20
Nutzhöhe	1095 mm
Schrank Bauart	Basisschrank
Tiefe	500 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
ComfortClose	nein
Höhe	1250 mm
Breite	1000 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibreite in G 40	940552 40
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 1250 mm	940501 1250
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteibreite in G 40	940590 40
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940642 75
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940642 200
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940642 150

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940642 100
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940642 125
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilmbreite in G 40	940560 40
Fachboden für Schrank- / Abteilmbreite in G 40	940550 40
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940642 300