



Flügeltürschrank mit Vollblech-Flügelüren, Höhe: 2000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	949501 2000
GTIN	4062406081928
Artikelklasse	92S

Beschreibung

Ausführung:

Korpus und Türen aus Stahlblech, Aufnahme von Fachböden im 40-mm-Raster möglich. Türen an der Innenseite verstärkt und durch Schiebegriff mit **Stiftzylinderschloss** verschließbar. Nähere Informationen über Schließungen siehe Nr. 950050 – 950060. Mit Vollblech-Flügelüren.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schrank-Fronten	Vollblech-Flügelür
Höhe	2000 mm
Nutzhöhe	1840 mm
Tiefe	400 mm

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite	1000 mm
Gewicht	69 kg
Griff Positionierung	mitte
Anzahl Fachboden	4
Materialstärke	0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	60 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	500 kg
Türöffnungswinkel	225 Grad
Höhenverstellung im Raster	40 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Ordnerschrank

Zubehör

Zusatzfachboden Typ 1000	949514 1000
--------------------------	-------------