



Schrank ohne Türen, Höhe: 2000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	949506 2000
GTIN	4062406082017
Artikelklasse	92S

Beschreibung

Ausführung:

Korpus und Türen aus Stahlblech, Aufnahme von Fachböden im 40-mm-Raster möglich. Türen an der Innenseite verstärkt und durch Schiebegriff mit **Stiftzylinderschloss** verschließbar. Nähere Informationen über Schließungen siehe Nr. 950050 – 950060. Ohne Türen, als offener Regalschrank.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schrank-Fronten	offen
Anzahl Fachboden	4
Nutzhöhe	1840 mm
Höhe	2000 mm

Tiefe	400 mm
Breite	1000 mm
Materialstärke	0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	60 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	500 kg
Höhenverstellung im Raster	40 mm
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Ordnerschrank

Zubehör

Zusatzfachboden Typ 1000	949514 1000
--------------------------	-------------