



Flügeltürschrank mit Fachböden, Höhe mm / Modell: 1950/A



Bestelldaten

Bestellnummer	949531 1950/A
GTIN	4062406080594
Artikelklasse	92S

Beschreibung

Ausführung:

Korpus und Türen aus Stahlblech, Aufnahme von Fachböden im 40-mm-Raster möglich. Türen an der Innenseite verstärkt und durch Schiebegriff mit **Stiftzylinderschloss** verschließbar. Komplett mit **4 Fachböden** aus verzinktem Blech.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Gewicht	74 kg
Breite	950 mm
Anzahl Fachboden	4
Nutzhöhe	1820 mm
Griff Positionierung	mitte

Tiefe	430 mm
Höhe	1950 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Materialstärke	0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	80 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	500 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	40 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Ordnerschrank

Zubehör

Zusatzfachboden Typ 950	949534 950
-------------------------	------------