

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940861 1000
GTIN	4062406070892
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 50×20G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite	1250 mm
Griff Positionierung	oben
Schrank Bauart	Basisschrank
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Tiefe	500 mm

Gewicht	78 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite in G	50
Nutzhöhe	845 mm
ComfortClose	nein
Höhe	1000 mm
Tiefe in G	20
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940552 50
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940550 50
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940560 50
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940590 50
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 50G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940512 1000/1250