

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 800mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940865 800
GTIN	4062406071011
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 50×20G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Tiefe in G	20
Schrank Bauart	Basisschrank
Gewicht	68 kg
Tiefe	500 mm
Breite in G	50
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Höhe	800 mm

Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Breite	1250 mm
Griff Positionierung	oben
ComfortClose	nein
Nutzhöhe	645 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940552 50
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 50G für Schrankhöhe 750/800 mm	940513 750/800
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940550 50
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940590 50
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940560 50