

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 1250mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940863 1250
GTIN	4062406070977
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 50×20G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite	1250 mm
Tiefe	500 mm
Nutzhöhe	1095 mm

Griff Positionierung	oben
Schrank Bauart	Basisschrank
Gewicht	91 kg
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Höhe	1250 mm
ComfortClose	nein
Tiefe in G	20
Breite in G	50
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 50G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940552 50
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940560 50
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940590 50
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 1250 mm	940501 1250
Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940550 50
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11