

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 1500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940865 1500
GTIN	4062406071059
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 50×20G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite in G	50
Breite	1250 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Tiefe in G	20

Nutzhöhe	1345 mm
Tiefe	500 mm
ComfortClose	nein
Gewicht	104 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank Bauart	Basisschrank
Höhe	1500 mm
Griff Positionierung	oben
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940552 50
Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940550 50
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 50G für Schrankhöhe 1500 mm	940513 1500
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940590 50
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940560 50