

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940861 1250
GTIN	4062406070908
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 50×20G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe	500 mm
Gewicht	91 kg
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür

Griff Positionierung	oben
Tiefe in G	20
Nutzhöhe	1095 mm
Breite	1250 mm
ComfortClose	nein
Schrank Bauart	Basisschrank
Höhe	1250 mm
Breite in G	50
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 1250 mm	940501 1250
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940590 50
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940552 50
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940550 50
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 50G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940560 50