

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940865 1000
GTIN	4062406071035
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 50×20G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	1000 mm
Breite	1250 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Nutzhöhe	845 mm
Breite in G	50

Tiefe in G	20
Tiefe	500 mm
Griff Positionierung	oben
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Gewicht	78 kg
Schrank Bauart	Basisschrank
ComfortClose	nein
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940550 50
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940590 50
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940560 50
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 50G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940552 50