

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 750mm



Bestelldaten

Bestellnummer	940865 750
GTIN	4062406071004
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Unbestückter Schrank in 50×20G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schrank Bauart	Basisschrank
Gewicht	65 kg
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Griff Positionierung	oben
Tiefe in G	20
Nutzhöhe	595 mm

Tiefe	500 mm
Höhe	750 mm
ComfortClose	nein
Breite in G	50
Breite	1250 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940560 50
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940552 50
Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940550 50
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 50G für Schrankhöhe 750/800 mm	940513 750/800
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940590 50
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21