

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 1250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940865 1250
GTIN	4062406071042
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 50×20G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Nutzhöhe	1095 mm
Tiefe	500 mm
Breite	1250 mm
Gewicht	91 kg

Griff Positionierung	oben
Schrank Bauart	Basisschrank
ComfortClose	nein
Tiefe in G	20
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite in G	50
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Höhe	1250 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940590 50
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 50G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940560 50
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940552 50
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940550 50