

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 900mm



Bestelldaten

Bestellnummer	940863 900
GTIN	4062406070953
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Unbestückter Schrank in 50×20G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe	500 mm
Griff Positionierung	oben
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Nutzhöhe	745 mm
ComfortClose	nein
Gewicht	73 kg
Tiefe in G	20

Breite	1250 mm
Schrank Bauart	Basisschrank
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite in G	50
Höhe	900 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940550 50
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940560 50
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940552 50
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940590 50
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 50G für Schrankhöhe 900 mm	940512 900
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000